

# Redirack



*REDIRACK  
STORAGE SYSTEMS  
FOR LIFE!*

## RediTab

*Redirack est fabricant de systèmes de stockage depuis 1952 (groupe CORNIX)*

# REDITAB® PLUS • RAYONNAGES A TABLETTES

Des possibilités illimitées grâce au système évolutif RediTab® Plus  
Etagères pour archives ou bacs plastique/carton, plate-formes, installations à étages (2 à 4 étages),  
classement de dossiers suspendus, textiles, rayonnages mobiles, etc.

**BEST  
SELLER**

**SYSTEME EVOLUTIF DE  
STOCKAGE A VERROUILLAGE  
SANS VIS NI BOULONS**

**1001  
applications**

installation à étages  
(2 niveaux) pour  
stockage de pièces  
détachées



installation à étages pour  
dossiers suspendus



RediTab® Plus +  
Corbox



escalier intégré



TABLETTES  
SENDZIMIR  
EGALEMENT  
DISPONIBLES !



une vaste gamme  
d'accessoires



RediTab® Plus  
+ Modulbox



installation à étages 2 niveaux  
+ plate-forme au niveau 3



RediTab® Plus mobile



RediTab® Plus comptoirs

**Vous avez un problème de stockage spécifique ? Nous avons la solution grâce au RediTab® Plus !  
Demandez le passage de notre délégué !**



Installation RediTab® Plus 1 niveau + plate-forme (surface 2500 m²) prévue pour transformation ultérieure en installation à étages (2 niveaux + plate-forme).



quelques années plus tard ...



**Une conception originale, brevetée REDIRACK®, vous procure DESIGN, PERFORMANCES grâce aux accessoires, et GAIN DE TEMPS, aussi bien lors de l'installation que lors des aménagements ultérieurs ! Jusqu'à 400 kg de charge autorisée par tablette RediTab®.**

Les étagères RediTab® Plus sont constituées, d'une part de montants et de traverses à encaster formant une échelle rigide, et d'autre part de tablettes amovibles et interchangeable rapidement.

Les montants bleus en T présentent une face visible lisse, particulièrement esthétique, tandis que l'aile perforée, non vue, autorise une mise à niveau des tablettes. Réglage à volonté selon un module de 25 mm. Ces montants sont disponibles en hauteurs standards de 1 • 1,75 • 2 • 2,25 • 2,50 • 2,75 • 3 et 3,25 mètres. Des rehausses sont disponibles (sur demande) pour permettre des hauteurs supérieures et notamment des constructions à étages. Les perforations intérieures des montants permettent le montage de multiples accessoires.

Les tablettes métalliques sont supportées par deux traverses qui se clipsent, sans outillage, dans les montants et permettent une charge variable d'après le nombre de raidisseurs.

Il va de soi que les étagères RediTab® peuvent également être combinées avec les gammes CORBAC (bacs plastique) ainsi qu'avec les boîtes d'archives et dossiers suspendus CORNIX. RediTab® vous offre la solution parfaite pour le stockage de petites pièces, le classement de dossiers suspendus, les archives, le rangement sur cintres de tous textiles, le stockage de pièces plus encombrantes sur plate-forme, etc.

RediTab® Plus : largeurs tablettes 1000 & 1250 mm  
profondeurs tablettes 300 à 800 mm  
RediSpan® : largeurs tablettes 1200 à 2400 mm  
profondeurs tablettes 400 à 1000 mm et plus ...

**Bref le système RediTab® Plus vous fait gagner de l'espace et de l'argent !**

Livré non monté. Montage aisé.  
Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre installation RediTab® Plus et ses accessoires.  
Demandez nous un devis gratuit !






## COMPOSANTS & ACCESSOIRES

Notre bureau d'études se tient à votre entière disposition pour tout problème de charges spéciales ou d'installations complexes. Ci-dessous, un aperçu d'étagères RediTab® Plus standard se composant de 4 montants en T de 2000 mm de haut (2 pour l'élément de continuité) munis de socles plastique et 4 embouts supérieurs, 5 tablettes et leurs traverses et un croisillon assurant la rigidité de l'élément de départ. Pour un rayonnage de longueur importante il y aura lieu d'ajouter un croisillon par 3 éléments.

**Un système évolutif comme le RediTab® Plus dispose évidemment d'une possibilité illimitée d'accessoires. Ci-dessous, une liste non exhaustive des accessoires principaux. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème particulier, n'hésitez pas à consulter, sans engagement, notre bureau d'études : il est à votre disposition pour trouver la solution la plus adéquate et la plus économique à votre problème.**

- 8. Plinthe
- 13. Cadre dossiers suspendus
- 14. Lisse support
- 16. Arrêteur
- 18. Séparateur





- 1. Montants en T.** 4 montants pour l'élément de départ, 2 pour celui de continuité. Hauteurs standard : 1 - 1,75 - 2 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3 - 3,25 mètres. De plus grandes hauteurs peuvent être atteintes par l'utilisation de rehausseurs. Finition standard : bleu RAL 5010.
  - 2. Socles plastique.** Placés aux deux extrémités du montant, ils évitent la dégradation des sols et permettent d'en obturer le haut. Sur demande, des socles métalliques procurent une meilleure répartition de la charge au sol (p.e. pour charges plus élevées, plate-formes, etc.)
  - 3. Traverses.** 2 par tablette. Profondeurs : 300 - 350 - 400 - 500 - 600 et 800 mm.
  - 4. Tablettes.** Disponibles en largeurs standard de 1000 et 1250 mm (profondeur voir ci-dessous). Finition standard : gris clair RAL 7035. (tablette profondeur 800 mm = 2 x 400 mm)
  - 5. Raidisseurs.** Incorporés dans la tablette pour en augmenter la capacité de charge. 1, 2 ou 3 par tablette.
  - 6. Croisillon.** 1 par 3 éléments. Pour des étagères de hauteur supérieure à 2,25 m, 2 croisillons sont requis.
  - 7. Côtés et fonds.** Disponibles pour toutes les longueurs, hauteurs et profondeurs standard, aussi bien en bois qu'en acier.
- Accessoires.** Pour tout autre accessoire dans la gamme RediTab® voir ci-après.

	5 tablettes CHARGE/ TABLETTE	PROF. (mm)	LARGEUR 1000 mm				TABLETTE SUPPL. (TRAVERSES INCLUSES)	
			ELEMENT DE BASE		ELEMENT DE CONTINUITE		CODE	€
			CODE	€	CODE	€	CODE	€
HAUTEUR 2000 mm	60 kg	300	TRT100302008D0		TRT100302008S0		T100308T0	
		350	TRT100352008D0		TRT100352008S0		T100358T0	
		400	TRT100402008D0		TRT100402008S0		T100408T0	
	100 kg	300	TRT100302001UD0		TRT100302001US0		T100301UT0	
		350	TRT100352001UD2		TRT100352001US2		T100351UT2	
		400	TRT100402001UD0		TRT100402001US0		T100401UT0	
		500	TRT100502001UD0		TRT100502001US0		T100501UT0	
		600	TRT100602001UD0		TRT100602001US0		T100601UT0	
	150 kg	800 (= 2 x 400)	TRT100802001UD2		TRT100802001US2		T100801UT2	
		300	TRT100302001UD0		TRT100302001US0		T100301UT0	
		350	TRT100352001UD2		TRT100352001US2		T100351UT2	
		400	TRT100402002UD2		TRT100402002US2		T100402UT2	
500		TRT100502002UD2		TRT100502002US2		T100502UT2		
200 kg	600	TRT100602002UD2		TRT100602002US2		T100602UT2		
	800 (= 2 x 400)	TRT100802003UD2		TRT100802003US2		T100803UT2		
	300	TRT100302002UD2		TRT100302002US2		T100302UT2		
	350	TRT100352002UD2		TRT100352002US2		T100352UT2		
	400	TRT100402003UD2		TRT100402003US2		T100403UT2		
Croisillon	500	TRT100502003UD2		TRT100502003US2		T100503UT2		
	600	TRT100602003UD2		TRT100602003US2		T100603UT2		
	800 (= 2 x 400)	TRT100802003UD2		TRT100802003US2		T100803UT2		
		1000	TCR100G0	incl.	TCR100G0		-	-

	5 tablettes CHARGE/ TABLETTE	PROF. (mm)	LARGEUR 1250 mm				TABLETTE SUPPL. (TRAVERSES INCLUSES)		
			ELEMENT DE BASE		ELEMENT DE CONTINUITE		CODE	€	
			CODE	€	CODE	€	CODE	€	
HAUTEUR 2000 mm	120 kg	300	TRT125302001UD0		TRT125302001US0		T125301UT0		
		400	TRT125402002UD0		TRT125402002US0		T125402UT0		
		500	TRT125502002UD2		TRT125502002US2		T125502UT2		
		600	TRT125602002UD0		TRT125602002US0		T125602UT0		
	160 kg	800 (= 2 x 400)	TRT125802001UD2		TRT125802001US2		T125801UT2		
		300	TRT125302002UD2		TRT125302002US2		T125302UT2		
		400	TRT125402003UD2		TRT125402003US2		T125403UT2		
		500	TRT125502003UD2		TRT125502003US2		T125503UT2		
	Croisillon	600	TRT125602003UD2		TRT125602003US2		T125603UT2		
		800 (= 2 x 400)	TRT125802003UD2		TRT125802003US2		T125803UT2		
			1250	TCR125G0	incl.	TCR125G0		-	-



- 8. Plinthe pour assurer la finition inférieure des étagères.
- 9. CORBAC bacs plastique.
- 10. MODULBOX bacs plastique.
- 11. Porte-cintres vêtements
- 12. Cadres dossiers suspendus
- 13. Tablette spéciale pour dossiers suspendus



- 14. Lisses support tablettes. Autorisent des charges plus élevées (jusqu'à 400 kg) en supportant les tablettes.
- 15. Lisses de contreventement. Remplacent le croisillon lorsque l'étagère doit rester accessible des deux côtés.
- 16. Arrêteurs. Procurent un rebord à l'avant ou à l'arrière des tablettes.
- 17. Séparateurs métalliques RediTab® Plus.

*Pour connaître notre meilleur prix : consultez-nous !*



SEPARATEURS SENDZIMIR EGALEMENT DISPONIBLES !

**BEST SELLER**

Vous mettez le séparateur à l'endroit de votre choix.



## SEPARATEURS METALLIQUES REDITAB® PLUS

PROF. (mm)	300		350		400		500		600		800	
HAUT. (mm)	CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€
165	TSM3016G2		TSM3516G2		TSM4016G2		TSM5016G2		TSM6016G2		TSM8016G2	
215	TSM3021G2		TSM3521G2		TSM4021G2		TSM5021G2		TSM6021G2		TSM8021G2	
265	TSM3026G2		TSM3526G2		TSM4026G2		TSM5026G2		TSM6026G2		TSM8026G2	
315	TSM3031G2		TSM3531G2		TSM4031G2		TSM5031G2		TSM6031G2		TSM8031G2	
365	TSM3036G2		TSM3536G2		TSM4036G2		TSM5036G2		TSM6036G2		TSM8036G2	
415	TSM3041G2		TSM3541G2		TSM4041G2		TSM5041G2		TSM6041G2		TSM8041G2	
465	TSM3046G2		TSM3546G2		TSM4046G2		TSM5046G2		TSM6046G2		TSM8046G2	
515	TSM3051G2		TSM3551G2		TSM4051G2		TSM5051G2		TSM6051G2		TSM8051G2	
					TCLSMG0							

Clips séparateur RediTab® Plus



## ◀ COMPTOIRS MODULAIRES

A base des étagères RediTab® Plus.

Spécialement conçus pour garages, commerces en gros, dépôts industriels, etc.


Hauteur 1040 mm. Longueurs standards à partir de 1052 mm jusqu'à 4058 mm. Des comptoirs plus longs peuvent être obtenus sur demande (par module de 1000 et de 1250 mm). Largeur du comptoir : 500 mm. Largeur de la tablette de travail : 600 mm utile. Equipés de trois tablettes par module (= 2 niveaux). Tablettes supplémentaires en option. Profondeur utile de 800 mm sur demande.

Plusieurs accessoires sont disponibles :

- bacs plastique type MODULBOX
- plinthes pour l'arrière du comptoir
- tablette extensible à 100% (45 kg de charge uniformément répartie)
- séparateurs métalliques (voir ci-dessus)
- côtés tôle intermédiaires
- recouvrement caoutchouc.

Caractéristiques techniques :

- montants bleu RAL 5010
- tablettes gris clair RAL 7035
- panneau de côté et de face en mélaminé blanc
- tablette de travail en Formica anti-rayures de 39 mm d'épaisseur arrondie sur la face avant
- livré non monté, montage sur demande.




LONGUEUR (mm)	MODULES	CODE	€
1052	1 x 1000	TCT601053	
1302	1 x 1250	TCT601303	
2054	2 x 1000	TCT602053	
2304	1 x 1000 + 1 x 1250	TCT602303	
2554	2 x 1250	TCT602553	
3056	3 x 1000	TCT603053	
3306	2 x 1000 + 1 x 1250	TCT603303	
3556	1 x 1000 + 2 x 1250	TCT603553	
3806	3 x 1250	TCT603803	
4058	4 x 1000	TCT604053	
Montage par mètre courant (indivisible)			TMONT3R

*Il va de soi qu'il existe encore mille et une autres possibilités. Si votre comptoir ne se trouve pas dans le tableau ci-dessus, contactez nous ou demandez le passage d'un de nos conseillers techniques.*



ACCESSOIRES	DIM. (mm)	CODE	€
Plinthe	900	TPL090G3	
Plinthe	1000	TPL100G0	
Plinthe	1250	TPL125G3	
Côté tôle intermédiaire	1000 x 430	TTC10050B3	
Tablette supplémentaire 100 kg de charge uniformément répartie; 2 traverses incluses.	900 x 500	T90501UT0	
	1000 x 500	T100501UT0	
	1250 x 500	T125502UT0	
Tablette extensible prof. 400 mm	850 x 500	T90508TE3	
45 kg de charge uniformément répartie; 2 traverses incluses.	950 x 500	T100508TE3	
	1200 x 500	T125508TE3	
Séparateurs métalliques		voir ci-dessus	
Bacs plastique		voir corbac (webshop)	



## ◀ TABLETTE RABATTABLE

Cette tablette rabattable vous permet de créer l'espace nécessaire pour consulter des dossiers sans devoir occuper en permanence votre couloir. Uniquement à utiliser comme pupitre et jamais pour du stockage ! Livrée avec les charnières et les vis nécessaires pour être montée sur un panneau de côté mélaminé d'une épaisseur minimale de 18 mm.

L x P (mm)	POUR ETAGERE REDITAB® PLUS PROFONDEUR (mm)	CODE	€
400 x 300	400	TPT40303	
600 x 300	600	TPT60303	



## ◀ RECOUVREMENT CAOUTCHOUC

Spécialement conçu pour éviter des dégâts à votre comptoir, armoire, bureau, établi, etc.

Deux modèles sont disponibles : recouvrement caoutchouc lisse de 3 mm d'épaisseur et recouvrement strié de 3 mm d'épaisseur (au point le plus épais).

### DESCRIPTION

- CAOUTCHOUC LISSE 3 MM
- par rouleau complet 10 m x 1,4 m
  - par mètre courant 1 m x 1,4 m
- CAOUTCHOUC STRIE 3 MM
- par rouleau complet 10 m x 1,2 m
  - par mètre courant 1 m x 1,2 m

### CODE

JC3LR0  
JC3LM0

JC3SR0  
JC3SM0

€

## PORTES BATTANTES ▶

A certains endroits dans votre installation RediTab® Plus, un module fermé peut s'imposer. Grâce aux portes battantes RediTab® cela ne pose aucun problème. Ce jeu de portes est disponible pour le module 1000 mm de large et mesure 2000 mm en hauteur hors-tout, plinthe et frise comprises.

N'oubliez pas de commander également vos côtés et dos !

**Couleur standard** : portes en gris clair RAL 7035, dos et côtés métalliques en bleu RAL 5010.

Chaque jeu de portes est muni d'un verrouillage jour et nuit avec poignée intégrée. Vous pouvez également combiner les séparateurs (voir ci-dessous) et les tiroirs métalliques (voir ci-dessous) avec les portes battantes.

Tablettes en verre sur demande.



TYPE	H x L (mm)	CODE	€
Jeu de portes battantes	2000 x 1000	TPOR200100G0	

## PORTES-ETIQUETTES AUTOCOLLANTS ▶


Idéal pour une identification rationnelle de vos marchandises dans vos étagères. Disponibles pour les tablettes de 1000 mm et de 1250 mm. Hauteurs 20, 34 ou 42 mm. PVC transparent.

LONG. (mm)	H (mm)	H ETIQUETTE (mm)	CODE	€
950	20	18	SDS20950T0	
1200	20	18	SDS201200T0	
950	34	30	SDS30950T0	
1200	34	30	SDS301200T0	
950	42	40	SDS40950T0	



Vous trouverez également un choix d'étiquettes magnétiques et porte-étiquettes autocollants dans notre webshop.


## COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?



distance entre montants =  
tablette 1000 mm : 960 mm (axe / axe montant : 1000 mm)  
(longueur utile tablette : 1000 mm)

profondeur :

profondeur tablette (p.e. 400 mm)  
+ 2 x 15 mm (prof. montant)



n'oubliez pas d'ajouter :


- ▶ 1x la largeur du montant (38 mm)
- ▶ le débordement du pied (uniquement dans le cas d'un pied métallique : 40 mm une fois pour la longueur totale).

**exemple :**

3 modules de 1000 mm font : 3x1005 + 1x38 = 3053 mm + 40 mm dépassement pied = 3093 mm

## TIROIRS ►

Pour compléter votre installation RediTab® Plus des tiroirs sont maintenant disponibles pour le module de 1000 mm de large. La profondeur encastrée est de 500 mm ce qui implique que l'étagère doit avoir une profondeur minimale de 500 mm. Ce même tiroir peut être encastré dans une étagère de 600 mm de profondeur moyennant supplément. Toutefois les dimensions intérieures utiles restent les mêmes. Chaque tiroir supporte une charge maximale de 70 kg et est muni de 2 glissières télescopiques renforcées extensibles à 100 %. De plus, une poignée ergonomique permettant la pose d'un porte-étiquette (option) sur toute la longueur est prévue afin de repérer facilement le contenu du tiroir. Un verrouillage central est disponible sur demande ainsi qu'une gamme complète d'intercalaires et de bacs plastiques. **Deux hauteurs** : 100 mm et 200 mm. **Couleur** : gris clair RAL 7035.



## COMMENT COMPARTIMENTER VOS TIROIRS ?

1 Bacs de rangement en polystyrène rouge. Coniques et empilables.

TYPE	DIM. INTERIEURES			CODE	€	HAUTEUR (mm)	L x P (mm)	CODE	€
	L x P x H (mm)	HAUTEUR HORS-TOUT (mm)							
T500/100	915 x 450 x 95	100		TTIR1005095G9		65	75 x 75	6K7510005V	
T500/200	915 x 450 x 195	200		TTIR10050195G9		65	75 x 150	6K7510105V	
Verrouillage central				TVCT9		65	150 x 150	6K7510205V	
Suppl. profondeur encastrée 600 mm				TTS609					

2 **Séparation longitudinale pour grande subdivision.** Crantée d'un côté (pour les côtés des tiroirs) ou des deux côtés (comme séparation) au pas de 12,5 mm. Acier laqué gris clair.

3 **Séparation transversale alu pour petite subdivision.** S'adapte dans les crans des séparations longitudinales.

HAUT. (mm)	70		130		HAUT. (mm)	60		120		
	LONG. (mm)	CODE	€	CODE		€	LONG. (mm)	CODE	€	CODE
Simple face	450	6K6145405V		6K6145505V	50	6K6147005V		-	-	
	900	6K6145105V		6K6145205V	100	6K6147205V		6K6148205V		
Double face	450	6K6145705V		6K6145805V	150	6K6147405V		6K6148405V		
					300	6K6147805V		6K6148805V		
					450	6K6147905V		6K6148905V		

**DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE !**



Pour certaines applications des tablettes galvanisées sont requises : **RediTab® Plus avec tablettes, traverses, croisillons et intercalaires sendzimir.**

 **Redirack**

**LE 1ER FABRICANT EUROPEEN DE SYSTEMES DE STOCKAGE**




# REDITAB® PLUS • ETAGES & PLATE-FORMES

## INSTALLATION A 2 ETAGES

## INSTALLATION A 3 ETAGES



Installation à étages RediTab® Plus avec 2, 3 ou 4 niveaux. Pour le stockage de pièces détachées, archives, etc.



**ESCALIERS INTEGRES & BALUSTRADES EGALEMENT DISPONIBLES.**



## 1 NIVEAU + PLATE-FORME

## 2 NIVEAUX + PLATE-FORME




Installations à étages RediTab® Plus sur 2 ou 3 niveaux avec plate-forme au-dessus. Pour le stockage de pièces détachées, archives, ... et marchandises volumineuses au-dessus.


# REDITAB® PLUS • RAYONNAGES MOBILES



**FAITES VOS  
COMPTES !**



Avec les rayonnages mobiles vous utilisez vos m<sup>2</sup> d'une façon plus efficace que ce soit dans votre bureau, dans vos archives ou dans votre entrepôt. Facile à manipuler les rayonnages mobiles en plus réduisent l'empoussiérage. Différents types de rayonnages peuvent être montés sur les bases mobiles à savoir : RediTab® Plus rayonnages à tablettes (1 & 2) ou RediSpan® rayonnages semi-lourds (3).



## NOUS POUVONS VOUS OFFRIR DEUX SYSTEMES

### LE SYSTEME FRICTION

dans lequel les bases sont poussées sur un rail. C'est le système le moins cher mais il ne convient que pour des bases courtes et des charges limitées.

### LE SYSTEME TRACTION

dans lequel les bases avancent via un pignon qui prend dans une crémaillère. Le patinage est ainsi exclu et par conséquent des longueurs jusqu'à 13 mètres et des charges jusqu'à 35 tonnes sont possibles. Le meilleur système sur le marché.

**Votre délégué REDIRACK vous fera volontiers une offre gratuite pour votre installation mobile.**

Livré non monté.

Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre installation mobile. Demandez nous un devis gratuit !



# REDITAB® LIGHT • RAYONNAGES A TABLETTES



## RAYONNAGE LEGER DERIVE DU REDITAB® PLUS

### ETAGERES SANS VIS NI BOULONS REDITAB® LIGHT

Les rayonnages à tablettes REDITAB® Light sont constituées, d'une part, de montants et de traverses à encaster formant une échelle rigide, et d'autre part, de tablettes amovibles. Ce type de rayonnages est une finition "light" des rayonnages REDITAB® PLUS et utilise les mêmes traverses, tablettes et croisillons. Il n'y a pas d'accessoires disponibles. Le montage est aussi aisé que celui du REDITAB® PLUS.

Ce type de rayonnage est à conseiller pour des stockages légers (maximum 100 kg par tablette - maximum 800 kg par étagère) comme des archives ou des petites pièces. Moins cher que le REDITAB® PLUS.

- ▶ **Montants cornières 40x25x1,50.** 4 montants pour l'élément de départ, 2 pour celui de continuité. Hauteurs standard : 2 - 2,25 - 2,50 mètres. De plus grandes hauteurs ne sont pas possibles. Finition standard : sendzimir.
- ▶ **Socles plastique.** Placés en bas du montant, ils évitent la dégradation des sols.
- ▶ **Traverses.** 2 par tablette. Profondeurs : 300 - 400 - 500 et 600 mm. Finition sendzimir.
- ▶ **Tablettes.** Disponibles en largeur standard de 1000 mm (profondeur voir ci-dessus). Finition standard : sendzimir. (tablette profondeur 500 mm = 2x250 mm / 600 mm = 2x300 mm)
- ▶ **Croisillon.** 1 par 2 éléments. Pour des étagères de hauteur supérieure à 2,25 m, 2 croisillons sont requis. Finition standard : sendzimir.
- ▶ **Accessoires :** non disponibles en Light. Consultez la gamme REDITAB® PLUS.
- ▶ **Plate-formes et constructions à étages :** pas possibles avec ce type de montant. Consultez la gamme REDITAB® PLUS à cet effet.


ETAGERE REDITAB® LIGHT largeur 1000 mm (hauteur 2000, 2250 & 2500 mm) - finition entièrement sendzimir.

H (mm)	PROF. (mm)	CHARGE/ TABLETTE (kg)	NOMBRE DE TABLETTES	LARGEUR 1000 mm			TABLETTE SUPPL. (TRAVERSES INCLUSES)		
				ELEMENT DE BASE CODE	€	ELEMENT DE CONTINUITÉ CODE	€	CODE	€
2000	300	100	5	TRC100302005DZ0		TRC100302005SZ0		T1003010ZT0	
	400	100	5	TRC100402005DZ0		TRC100402005SZ0		T1004010ZT0	
	500 (2x250)	100	5	TRC100502005DZ0		TRC100502005SZ0		T1005010ZT0	
	600 (2x300)	100	5	TRC100602005DZ0		TRC100602005SZ0		T1006010ZT0	
2250	300	100	6	TRC100302256DZ0		TRC100302256SZ0		T1003010ZT0	
	400	100	6	TRC100402256DZ0		TRC100402256SZ0		T1004010ZT0	
	500 (2x250)	100	6	TRC100502256DZ0		TRC100502256SZ0		T1005010ZT0	
	600 (2x300)	100	6	TRC100602256DZ0		TRC100602256SZ0		T1006010ZT0	
2500	300	100	6	TRC100302506DZ0		TRC100302506SZ0		T1003010ZT0	
	400	100	6	TRC100402506DZ0		TRC100402506SZ0		T1004010ZT0	
	500 (2x250)	100	6	TRC100502506DZ0		TRC100502506SZ0		T1005010ZT0	
	600 (2x300)	100	6	TRC100602506DZ0		TRC100602506SZ0		T1006010ZT0	
				TRC100Z0	incl.	TRC100Z0		-	-

Croisillon supplémentaire

Ci-dessus, les prix par élément de base (4 cornières light, 5-6 tablettes & 1-2 croisillons) et élément de continuité (2 cornières light et 5-6 tablettes, croisillons à ajouter suivant besoin). Chaque étagère est livrée non montée y compris les socles en plastique.

## COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?



exemple : 3 modules de 1000 mm font 3x1010 + 1x10 = 3040 mm


profondeur totale : profondeur tablette (p.e. 400 mm) + 5 mm

distance entre montants pour tablette 1000 mm :

- étagère de départ : 950 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- étagère de continuité : 975 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- étagère intermédiaire : 1000 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- le croisillon se monte uniquement sur une étagère de départ : 2 étagères de continuité devront donc être transformées en 1 étagère de départ et une étagère intermédiaire en retournant 2 montants.

**n'oubliez pas :**

- ▶ d'ajouter 1x 10 mm pour le socle plastique.



# REDITAB® JUNIOR • SYSTEME BOULONNE



Pour connaître notre meilleur prix : consultez-nous !

réglage au pas de 25 mm

## CONCERTO POUR CORNIERES & TABLETTES

Il s'agit du produit le plus classique de la gamme REDIRACK. Fabriqué dans nos usines sous la même forme depuis 1958 ! Cette longévité permet à nos clients de réaliser leurs extensions dans un matériel identique.

### ETAGERES BOULONNEES REDITAB® JUNIOR

- ▶ idéales pour garages, entrepôts, ateliers, usines, ...
- ▶ diverses références : la plupart des ministères, communes, écoles, entreprises de toutes tailles.
- ▶ nombreuses réalisations à l'étranger (même montées par nos soins !).
- ▶ cornières et tablettes en acier laminé à froid, peintes gris clair RAL 7035 et cuites au four à haute température.
- ▶ assemblage par boulons.
- ▶ pas besoin de croisillons.
- ▶ dans certains cas les boulons peuvent être remplacés par des taquets.


ETAGERE REDITAB® JUNIOR largeur 1000 mm (hauteur 2000 mm)

PROF. (mm)	CHARGE/ TABLETE (kg)	NOMBRE DE TABLETTES	ELEMENT DE BASE CODE	€	ELEMENT DE CONTINUITÉ CODE	€	TABLETTE SUPPLEMENTAIRE CODE	€
300	60	5	TRJ100302008D0		TRJ100302008S0		T100308E0	
350	60	5	TRJ100352008D0		TRJ100352008S0		T100358E0	
400	90	5	TRJ100402001UD0		TRJ100402001US0		T100401UE0	
500	90	5	TRJ100502001UD0		TRJ100502001US0		T100501UE0	
600	90	5	TRJ100602001UD0		TRJ100602001US0		T100601UE0	

Ci-dessus, les prix par élément de base (4 cornières junior et 5 tablettes) et élément de continuité (2 cornières junior et 5 tablettes).

Chaque étagère est livrée non montée avec boulons et socles en plastique. Finition gris clair.


Les charges indiquées sont valables pour des éléments de départ. Les éléments de continuité prennent un peu moins de charge.



Livré non monté.  
Montage sur demande.  
Demandez un devis gratuit !

DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	CODE	€/pc
<b>CORNIERES PERFOREES (assemblage par boulons M6)</b>			
junior • ép.1,50 mm • long. 2 m	gris 54 x 31 x 1,50 x 2000	T5431152MG0	
junior • ép.1,50 mm • long. 3 m	gris 54 x 31 x 1,50 x 3000	T5431153MG0	
junior • ép.1,50 mm • long. 2 m	sendzimir 54 x 31 x 1,50 x 2000	T5431153MZ0	
junior • ép.1,50 mm • long. 3 m	sendzimir 54 x 31 x 1,50 x 3000	T5431153MZ0	
<b>TABLETTES</b>			
<b>Modèle léger • 60 kg</b>			
10003008 • épaisseur 8/10	1000 x 300 x 0,8	T100308G0	
10003508 • épaisseur 8/10	1000 x 350 x 0,8	T100358G0	
<b>Modèle renforcé • 90 kg</b>			
10004001U • épaisseur 8/10	1000 x 400 x 0,8 + 1U	T100401UG0	
10005001U • épaisseur 8/10	1000 x 500 x 0,8 + 1U	T100501UG0	
10006001U • épaisseur 8/10	1000 x 600 x 0,8 + 1U	T100601UG0	
<b>Autres dimensions sur demande</b>			
<b>ACCESSOIRES</b>			
boulons M6x10 • (emballage par 50 pièces)	∅ 6 x 10	JBE6X10Z	
socle plastique pour éviter les dégradations au sol	54 x 31	JPP5431N0	
taquet	25 x 23	TTQZ9	
G SJ • équerre de renforcement junior	70 x 95	TGSJG0	

## COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?



profondeur totale : profondeur tablette (p.e. 400 mm) + 5 mm  
distance entre montants pour tablette 1000 mm :

- étagère de départ : 938 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- étagère de continuité : 969 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)

n'oubliez pas :



- ▶ d'ajouter 1x 10 mm pour le socle plastique.






## VOTRE CHOIX DE COULEURS

Couleur standard pour ce produit (de stock) :

Bleu gentiane montants ral 5010   
 Gris clair tablettes ral 7035 

(contreventement & petites pièces : sendzimir)

Autres couleurs standards sans supplément :  
 (délai de livraison +/- 4 semaines) :

Ivoire (crème) ral 1013   
 Jaune zinc ral 1018   
 Orange-rouge ral 2002   
 Gris clair ral 7035 

(contreventement & petites pièces : toujours sendzimir)

Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 6 semaines)

(contreventement & petites pièces toujours sendzimir).

Tablettes sendzimir disponibles (+/- 4 semaines).

## AUTRES PRODUITS REDIRACK®



**RediRack**

Rack à palettes



**RediBuild**

Stockage couvert




**RediDrive**

Drive-in & drive-through




**RediRoll**

Stockage dynamique



**RediDeck**

Plate-formes



**RediCable**

Rayonnages à bobines



**RediCant**

Cantilevers



**RediSpan**

Rayonnages semi-lourds



**STORAGE SYSTEMS FOR LIFE**

[www.redirack.eu](http://www.redirack.eu)

### REDIRACK FLANDRES

ANTWERPEN (Kiel)

Boomssteenweg, 492  
 B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales@cornix.eu

### REDIRACK PAYS-BAS

DOETINCHEM (geen showroom)

Kruidenlaan 7  
 NL-7006 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales.nl@cornix.eu

### REDIRACK WALLONIE

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud  
 B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241

☎ ++/32/(0)67/411 249

✉ sales@cornix.be

### REDIRACK EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud  
 B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225

☎ ++/32/(0)67/894 220

✉ export@cornix.eu